



כורם הנדסה (נ.ע.) בע"מ

נעמי כורם מהנדסת אזרחית מ.ר. 3063

מורשת מת"ס מ.ר. 74 ושירות מ.ר. 2130


משרד: זכרון יעקב, נייד: 050-8800227

מען למכתבים: ת.ד. 453 זכרון יעקב, 3095301

טל: 04-9990926 פקס: 15349990926 noami@corem-eng.com

פערי נגישות מתו"ס - מרפאות בניין קיים		בית הרופאים [אגריפס 42 קומה E]		מיום 1/10/2020 בליווי המזכירות	
כתובת:אגריפס 42, ירושלים		תפוסה:		עדכון:	
הדו"ח המפורט להלן מבוסס על תיקונים שוויון לאנשים עם מוגבלות(התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם)התשע"ו-2016,תקני 1918, תקנות בניין קיים ומתבסס על נתונים שנמסרו ע"י הנהלת המוסד.היועץ לא ישא באחריות כלשהי במקרה בו המידע שנמסר לה שגוי ו/או לא מדויק ו/או אינו מלא.					
הסקר אינו בא להחליף מתכננים כגון מתכנן תנועה, מתכנן אינסטלציה, קונסטרוקטור, אדריכל ועוד					
נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה		
הערה כללית:			נדרש תכנון באזור שירותי הנכים פירוט בהמשך		
כללי -תיאור המקום		המרפאת נמצאת בתפר בין מבנה כי"ח למבנה כלל בקומה E . אין שילוט הכוונה למרפאה ויש תלונות לקוחות על הקושי במציאת המקום			
מקום חניה נגיש(2)		החניון הוא של בניין כי"ח ובניין כלל ויש בהם חניות נכים			
שילוט הכוונה	שילוט הכוונה	אין שילוט הכוונה למרפאה מהחניון מעליות ומסדרונות [יש תלונות לקוחות למציאת המרפאה במבוכי המסדרונות במבנה]	לביצוע: שילוט הכוונה למרפאה במעליות מהחניון ,בשילוט הכללי של המבנה, במסדרונות		

נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
	כניסה למרפאה		
דרך נגישה(8)- פתחים(3) - דלת כניסה למרפאה	רוחב המעבר החופשי בדרך נגישה (1) פתח כניסה נגישה למרפאה קיימת לשירותי בריאות;(2) חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת לא יפחת מ 90 ס"מ .במידה ורוחב המעבר החופשי בכניסה ראשית או פתח המעלית המוביל לחדר בדיקה וטיפול מיוחד קטן מ-90 ס"מ ,במקרה כאמור רוחב המעבר החופשי , לא יהיה קטן מ-80 ס"מ.	דלת כניסה למרפאה חד כנפית פתח אור 100 ס"מ 	
פתחים 8(ב')/14 - קיים	כוח פתיחה מקסימאלי לדלת, לרבות עם מגיף דלת: א. 22 ניוטון לדלת פנים (למעט דלת עשן, אש ומרחב מוגן). ב. 30 ניוטון לדלת חוץ. ג. לדלת שבמצבה הרגיל סגורה, אם הכוח הנדרש גדול מ-30 ניוטון – יותקן אמצעי עזר כך שהכוח לא יעלה על ערך זה.	כח משיכה 4.5 ק"ג	לביצוע: חלופה א': להשאיר את הדלת כל הזמן במצב פתוח . חלופה ב'.לכוון מחזיר שמן כך שכוון פתיחה מקסימאלי לא יעלה על 30 ניוטון . חלופה ג': להתקין אמצעי עזר כך שהכוח לא יעלה על 30 ניוטון כגון דלת נפתחת חשמלית ,
דלתות (10)(קיים) פרט משנה(4)- מקשרי פנים (אינטרקום)	בכניסה נגישה קיימת מערכת קשר פנים(אינטרקום) - 1.השורה העליונה של הלחיצים לא עולה על 140 ס"מ מפני רצפה ומתאפשרת אליה גישה צדית של אדם בכיסא לגלים,בגישה חזיתית גובה שורה עליונה של הלחיצים 120 ס"מ. 2. הלחיצים יהיו בגוון ניגודי	מערכת עליונה בגובה לחצן 145 ס"מ 	לביצוע: להנמיך את המערכת שלחצן עליון יהיה בגובה 120 ס"מ מקסימום

נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
	פנים המרפאה		
עמדת מודיעין ועמדת שירות נגישות(15)	במזכירות רפואית, עמדת אחיות ובעמדת מודיעין בבית חולים קיים, בנויות ושאינן בנויות, יתקיימו תקנות 18(א)-(עמדה עמידה קיימת בגובה 110 ס"מ או עמדת שירות בישיבה),(ב)-תקנת משנה א' תחול על עמדה אחת לפחות מכל עשר, ו-ו)-עמדה סגורה-סימון שולי פתח החציצה בין נותן השירות למקבלו; לתקנות נגישות השירות; בעמדת מודיעין, תחול בנוסף, פסקה (1) בתקנה 20(א) לתקנות נגישות השירות.	מזכירות רפואית , עמדת עמידה בגובה 105 ס"מ 	
מתקן תור -מרפאה	אל המכשיר מובילה דרך נגישה וקיים שטח רצפה חופשי לפני המכשיר במידות קוטר 150 ס"מ לפחות או 130X170 ס"מ מיני.. גובה אמצעי ההפעלה: אם ההגעה אל אמצעי ההפעלה מהחזית, 65-120 ס"מ מעל פני הרצפה. ללא מכשול. אם ההגעה אל אמצעי ההפעלה מהצד ללא מכשול גובהם 65-130 ס"מ מעל הרצפה . זיהוי מקום המכונה ע"י אדם עם מוגבלות ראייה, יהיה ע"י סימן מאתר או שלט קולי	חסר פס מאתר(מכונה אוטומטית) 	1. להתקין פס מאתר לפני מתקן התור או שלט קולי(לדוגמא מחברת R.H)
מתקן לשתיית מים (8.224)	הוראות התקנה למתקן שתייה: 1. שטח רצפה חופשי מול המתקן קוטר 170 ס"מ(אם לא ניתן קוטר 150 ס"מ). 2 גובה אמצעי הפעלה בגישה חזיתית בין 65 ל 120 ס"מ. 3. גובה יציאת זרם המים בין 85 ל 110 ס"מ. 4. אם מסופקות כוסות חד פעמיות המתקן ימוקם בגובה 110 ס"מ משיכת הכוס.	מתקן כוסות גובה משיכת כוס 135 ס"מ 	לביצוע: 1. להתקין מתקן כוסות בגובה 110 ס"מ 

נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
חדרי בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת(13) - בקומת כניסה			
חדרי בדיקה וטיפול מיוחד עם/בלי מיטה(13)(14) פתחי אור (דלתות(10)) פ"א ((8))	מינימום הכרחי – מיטה נגישה אחת לכל 5 מיטות קיימות: מיטת הלבשה – בגודל 180X80 ס"מ במידה ויש מיטת טיפול בחדר – יימצאו אמצעי עזר למעבר מהמיטה לכיסא הגלגלים (כגון: מעקה בצד המיטה, מתקן הרמה).	נשים:חדר 3	חדרים לטיפול מיוחד:חדרים:- 3 כמות מיטות טיפול מיוחדות לנשים לרכישה : 1
			חדרים לטיפול מיוחד:חדרים:- 4 , 1-עיניים כמות מיטות טיפול מיוחדות לרכישה : 1
		חדר 4-פודיאור, בריאות הנפש, גסטרו,ריאה,בריאות הנפש, ללא מיטה : 1- עיניים,2- עו"ס פסיכולוגית	חדר 5-חדרים
			חדר 5-חדרים
פתחים(דלתות(10)) פ"א ((8)) - חדרים לטיפול מיוחד	חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת לא יפחת מ-90 ס"מ. במידה ורוחב המעבר החופשי בכניסה ראשית או פתח המעלית המוביל לחדר בדיקה וטיפול מיוחד קטן מ-90 ס"מ, במקרה כאמור רוחב המעבר החופשי, לא יהיה קטן מ-80 ס"מ	פתח אור חדרים: 1, 3,4, 82 ס"מ	הגדלת פתח אור ל 90 ס"מ מינימום לחדרים - 1,3,4
חדר בדיקה וטיפול מיוחד - פנים החדר 13(2)	במעבר מכיסא גלגלים למשטח אחר לצורך בדיקה ימצא משטח חופשי לסיבוב כיסא גלגלים בגודל 130X170 ס"מ או קוטר 150 ס"מ במידת האפשר יותאם לקוטר 170 ס"מ	חדר 3 - גינקולוגיה -אין משטח תמרון	להתאים את החדר לאחר הכנסת המיטה עם משטח תמרון בקוטר 150 ס"מ מול המיטה ושולחן הרופא
בית שימוש נגיש(12)[עפ"י פרט משנה 21 בקיים]	אם במרפאה קיימת , קיים בית שימוש המשמש את הציבור, יימצא במרפאה גם בית שימוש נגיש,		
גודל תא		תא בגודל 158X210 ס"מ	



נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
	אזור הערכות לפני הדלת 150X150 או 130X170 ס"מ	✓	
דלתות	פתח אור 75 ס"מ(חדש 80 ס"מ) ו 30 ס"מ פנוי לצד הידית, ידית נוחה לגריפה, <u>מנעול תפוס / פנוי</u> , ללא מחזיר שמן על הדלת, מאחז יד אופקי פנימי גובה 85-110 ס"מ,	פ"א 89 ס"מ, חסר מנעול תפוס / פנוי	לביצוע: להתקין מנעול תפוס / פנוי
שילוט	סמל בית שימוש נגיש <u>מישוי מובלט</u> - בגודל 16X16 ס"מ, יכיל גם את סמל הנגישות הבינלאומי וימוקם על הקיר בצד הידית של הדלת. גובה מרכז השלט 150 ס"מ.	לא תקין	<u>להתקין</u> שלט תיקני מישוי מובלט בשירותים משותפים מתקנים שלט ריבועי בגודל 16X16 ס"מ מינימום מישוי מובלט, גובה מרכז שלט 150 ס"מ- על הקיר בצד הידית
אביזרי שירותי נכים-- בקבועות ואבזרים אלה מתקיימות הוראות סעיף 2.11.9 בת"י 1918 חלק 3.1	מראה במידות 45X85 ס"מ מינ. -תחילת גובה התקנה-90 ס"מ מפני ריצוף מעל הכיור	מראה 40X60 ס"מ	<u>לביצוע</u> :התקנת מראה מעל הכיור בגודל 45X85 ס"מ מינימום ובגובה 90 ס"מ מפני רצפה מקסימום (מומלץ 50X90) ס"מ
	מדף 15X30 ס"מ בגובה פני כיור ובהמשכו	חסר	<u>לביצוע</u> : להתקין מדף בגובה פני כיור ובהמשכו
	מתקן לנייר טואלט יותקן על הקיר מעל החלק האופקי של מאחז היד הקבוע ויהיה מרוחק 20 ס"מ - 25 ס"מ מהחלק האופקי של המאחז ומחלקו האנכי.	✓	
	מתקן ליבוש ידים תחתית גובה 120-130 ס"מ	לא במקום	<u>לביצוע</u> : להתקין מתקן לייבוש ידיים בגובה משיכת נייר 120 ס"מ על הקיר עם הדלת
	וו תליה גובה 140 ס"מ	בגובה 150 ס"מ	<u>לביצוע</u> : להתקין וו תליה בגובה 140 ס"מ
	פח אשפה	חסר	<u>לביצוע</u> : להתקין את הפח באזור המדף/מייבש הידיים מתחתם
	סבוכיה	תיהיה צמודה למדף	<u>לביצוע</u> : להתקין הסבוכיה מעל המדף. או להדביק על המראה - <u>מומלץ</u>

